



PERKEO

Weichlötanlage

Die original PERKEO Weichlötanlage!

Kosten- und Zeitersparnis und damit immer einen effizienten Arbeitseinsatz durch das Löten mit der original PERKEO Weichlötanlage! Die optimal aufeinander abgestimmten Einzelteile garantieren von vorneherein unschlagbare Produktvorteile:

- längere Betriebszeiten
- weniger Gasverbrauch
- störungsfreier Betrieb (keine kostenintensiven Ausfallzeiten!)
- kürzere Erwärmzeiten

Neben dem schnell zündenden und robusten Hochleistungs-LötKolben ist der scheinbar belanglose PERKEO Konstantregler das wichtigste Teil dieser Anlage. Die in dieser Art nur bei PERKEO eingebauten feinen Sintermetall-Filter verhindern, dass die austromende Sulze in den Schlauch und somit in das Lötgerät gelangt! Zudem brennt der PERKEO Hochleistungs-LötKolben bei reduziertem Gasverbrauch mit einer absolut sturmsicheren Flamme bis Windstärke 13 und ermöglicht dadurch extrem kurze Erwärmzeiten für das Kupferstück.

Bei Lötanlagen ohne Kleinflaschen-Regler ist der Gasverbrauch fast doppelt so hoch! Obendrein geht viel kostbare Zeit für das Nachfüllen verloren – das muss nicht sein!

Die original PERKEO Weichlötanlage besteht aus:

- Montageflasche für 0,425-kg Füllung
- Konstantregler! (1,5 bar)
- 2,5 m-HD-Schlauch
- Hochleistungs-LötKolben
- 350 g-Elektrolyt-Kupferstück nach Wahl
- Auf Wunsch im Stahlblechkasten



PERKEO Handwerker-Tipp:

Bei vielen Handwerker ein bekanntes Problem: die Propan-Flasche wurde frisch befüllt oder ist umgekippt, der LötKolben brennt dann nicht mehr richtig, er fängt an zu „spucken“, weiße Sulze tritt aus der Gasdüse und trocknet fest. Beim „Reinigen“ der Düse wird oft die feine Bohrung beschädigt, der LötKolben brennt nur noch mit halber Leistung, aus dem Schlauch strömt immer wieder ausgetrocknete Sulze nach und verstopft aufs neue die Gasdüse!

Dieser mangelhafte Zustand wird meist nicht bemerkt, der höhere Gasverbrauch und die sehr langen Erwärmzeiten werden für normal gehalten.

Abhilfe:

Ventilkörper des LötKolbens komplett zerlegen und mit Lösungsmittel reinigen, Gasdüse sowie Schlauchleitung erneuern und (!) nur original PERKEO Qualitätsprodukte verwenden!

PERKEO Fachhändler:

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG

Talweg 5 D-71701 Schwieberdingen

Tel: +49 (0)7150-35043-0 Fax: +49 (0)7150-35043-40
www.perkeo-werk.de perkeo@perkeo-werk.de

Highlights aus dem PERKEO Sortiment:

**Nie wieder Nachfeilen!
Tschüss Salmiakstein!** **neu**

PERKEO ZINNLUX Kupferstücke

Eine Spezialbeschichtung macht die neuen ZINNLUX-Kupferstücke dauerhaft formbeständig. Das Nachfeilen oder Hämmern entfällt gänzlich. Sogar in der Pflege hat das ZINNLUX-Kupferstück erhebliche Vorteile. Der Salmiakstein wird überflüssig, da ein Abwischen mit einem feuchten Tuch absolut ausreichend ist!

Die kleinste Weichlötlösungsanlage der Welt! **neu**

PERKEO Kartuschenlötkolben

Die kleinste Weichlötlösungsanlage der Welt eignet sich hervorragend für kleinere bis mittlere Reparaturarbeiten. Ausgestattet mit einer automatischen Zündung durch Knopfdruck und einer Betriebsdauer von bis zu 2 Stunden kann man bei diesem robusten Gerät auf Schlauch und Propan-Flasche verzichten. Ein praktischer kleiner Helfer, der in jede Hosentasche paßt!



Einfacher geht's nicht! **neu**

PERKEO Lötwasserflasche EASY

Auslaufsichere Lötwasserflaschen kennt man. Bei diesem neuartigen Flakon hat man weitergedacht. Der in den Flaschenhals integrierte Lötwasserpinsel lässt das Lötwasser nur durch leichtes Drücken der Flasche über die hitze- und säurebeständigen Spezialborsten fein dosiert ablaufen und ermöglicht so eine einfache Einhand-Betätigung! Einfacher geht's nicht, testen Sie selbst!

Kein Abquälen mehr! **neu**

PERKEO QUICKY

Mit dem PERKEO QUICKY System geht das Wiederbefüllen von Propan-Kleinfラスchen bis 0,425 kg viel schneller und ganz ohne Werkzeug! Und so einfach geht's: Je Lötlösungsanlage wird ein QUICKY benötigt. Dieses wird zwischen dem Kleinfラスchenventil und dem Regler montiert, ein weiteres QUICKY wird benötigt um den QUICKY Stift fest an den Umfüllstutzen der Vorratsflasche zu montieren. Kein Abquälen mehr. Das war's!

Im Handumdrehen voll! **neu**

PERKEO Propan-Umfüllstation

Mit dieser mobilen Anlage wird das Umfüllen von Propangas aus 5- oder 11 kg-Flaschen nicht mehr zum aufwändigen Kraft- und Jonglage-Akt – im Gegenteil – es wird kinderleicht! Die große Flasche wird einfach in den Ständer gestellt und erst durch das Schwenkprinzip auf den Kopf gedreht. Nun kann der Umfüllvorgang gesichert beginnen, und im Handumdrehen ist die Kleinfラスche wieder voll!



Und, und, und ...

Abzweigstücke
Lötlösungsmittel
Druckminderer
Hart- und Weichlötlösungen
Schnellkupplungen
Schläuche
Propan-Umfüllstutzen
Propan-Montageflaschenventile

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren PERKEO Qualitätsprodukten!