




**PERKEO**

# Hochleistungs- LötKolben

## Ein Profiwerkzeug für den täglichen Einsatz!

### Qualität auf die Sie sich verlassen können

Der PERKEO Propan-Hochleistungs-LötKolben ist ein technisch ausgereiftes Qualitätsprodukt, das nur aus den hochwertigsten Werkstoffen wie Edelstahl, Vollmessing und Teflon gefertigt wird.



Extrem robust, reparaturunanfällig und einfach zu handhaben – ideal für den täglichen Einsatz. Weder Feuchtigkeit, Lötchemikalien noch rauher Betrieb beeinträchtigen die Funktion. Der PERKEO Propan-Hochleistungs-LötKolben ist ein deutsches Qualitätsprodukt – darauf können Sie sich verlassen!

Ein PERKEO Propan-Hochleistungs-LötKolben brennt sofort. In weniger als 55 Sekunden erhitzt sich das 350g-Kupferstück auf Arbeitstemperatur. Einfacher und zeitsparender kann mit Löten nicht begonnen werden. Selbst bei starkem Wind kann mit der kräftig-stabilen PERKEO Flamme gearbeitet werden, ohne Windschutzblech!

### Technische Daten

- Gasverbrauch bei 1,5 bar: 130 g/h
- Leistung: 6026 KJ/h  
1,67 KW

Der hier beschriebene LötKolben arbeitet mit Mitteldruck Propan, optimaler Betriebsdruck 1,5 bar. Leistungserhöhung durch Druckerhöhung bis maximal 4 bar.



### PERKEO Propan-Hochleistungs-LötKolben

- Schnellzündung ohne Luftschieberbetätigung.
- Funktionssichere Mechanik, optimale Handhabung.
- Griffiges Handrad zur exakten Dosierung der Gaszufuhr. Die Flamme reagiert sofort.
- Ergonomisch geformter Handgriff aus Hartholz, sehr gut isolierend.
- Drehbarer Schlauchanschluß, wahlweise M10 x 1 oder G 3/8" LH.
- Ventildichtung aus Teflon.
- Brennerkappe und Ventilspindel aus Edelstahl.
- Alle Einzelteile als Ersatzteile erhältlich.
- Mit dem vielseitigen Zubehör problemlos umrüstbar.
- Besonders langlebiges 350 g Kupferstück aus Elektrolyt-Kupfer, auch in Spitz- oder Hammerform erhältlich.



PERKEO Fachhändler:

**PERKEO-WERK GMBH+CO.KG**

Talweg 5 D-71701 Schwieberdingen

Tel: +49 (0)7150-35043-0 Fax: +49 (0)7150-35043-40  
www.perkeo-werk.de perkeo@perkeo-werk.de

# Highlights aus dem PERKEO Sortiment:



Nie wieder Nachfeilen!  
Tschüss Salmiakstein!

neu

## PERKEO ZINNLUX Kupferstücke

Eine Spezialbeschichtung macht die neuen ZINNLUX-Kupferstücke dauerhaft formbeständig. Das Nachfeilen oder Hämmern entfällt gänzlich. Sogar in der Pflege hat das ZINNLUX-Kupferstück erhebliche Vorteile. Der Salmiakstein wird überflüssig, da ein Abwischen mit einem feuchten Tuch absolut ausreichend ist!



Das Original!

## Original PERKEO Propan-Weichlötlösung

Wir garantieren Kosten und Zeitersparnis und damit einen effizienteren Arbeitseinsatz durch das Löten mit den optimal aufeinander abgestimmten PERKEO Einzelteilen! Natürlich kann man auch ohne Kleinflaschenregler löten, aber für eine kräftige Flamme muss das Gas vorher gesiebt/gereinigt werden. Das passiert im Regler. Wer jedoch weiterhin gerne in der Gasdüse herumbohrt anstatt zu löten, kann ja weiter ohne Regler arbeiten ...



Ein Gel für alle!

neu

## PERKEO Weichlöt-Flußmittel UNIGEL nach DIN-EN 29454.1 3.1.1.A

UNIGEL ist ein neuartiges Universal-Weichlöt-Flußmittel in Gelform zum Weichlöten von allen walzblanken Materialien (Kupfer-, Edelstahl- und Zinkblech etc.) außer Alu. UNIGEL wird in einem Behälter mit sehr großer Auflagefläche geliefert, so dass ein Umkippen des Lötbehälters nicht mehr möglich ist. Inhalt 320 ml. Ein Pinsel ist im Deckel integriert.



Zündung per Knopfdruck!

neu

## PERKEO Propan-PIEZO-Weichlötgerät

Ein gut ausbalanciertes Weichlötgerät mit Zündung per Knopfdruck und durchdachtem, sparsamen Brennkammersystem für sturmsicheres Löten. Die Bedienbarkeit mit nur einer Hand und der integrierte, drehbare Schlauchanschluss stellen weitere unschlagbare Produktvorteile für dieses moderne Lötgeräte dar. Die eingeschraubten Kupferstücke sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.



Im Handumdrehen voll!

neu

## PERKEO Propan-Umfüllstation

Mit dieser mobilen Anlage wird das Umfüllen von Propangas aus 5 oder 11 kg-Flaschen nicht mehr zum aufwändigen Kraft- und Jonglage-Akt – im Gegenteil – es wird kinderleicht! Die große Flasche wird einfach in den Ständer gestellt und erst durch das Schwenkprinzip auf den Kopf gedreht. Nun kann der Umfüllvorgang gesichert beginnen, und im Handumdrehen ist die Kleinflasche wieder voll!



Und, und, und ...

Abzweigstücke

Hart- und Weichlötlösungen

Schnellkupplungen

Löthilfsmittel

Druckminderer

Schläuche

Propan-Umfüllstutzen

Propan-Montageflaschenventile

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren PERKEO Qualitätsprodukten!