



**PERKEO**

# Schrumpfbrenner

## Unverwüstliche Spitzenqualität für den professionellen Einsatz beim Schrumpfen



### PERKEO Schrumpfbrenner – die zuverlässigen Helfer!

Propan Schrumpfbrenner werden für die Isolation von elektrischen Verbindungen in der Elektroinstallation und im Fernmeldebau eingesetzt. Diese Anwendung erfordert eine kräftige und dennoch weiche Flamme. Die Schrumpfschläuche dürfen weder zu viel noch zu wenig Hitze abbekommen. Bei zu viel Hitze würden die Schläuche verbrennen – bei zu wenig Hitze schrumpfen sie nicht dicht.

Durch das optimal abgestimmte Flammenbild bei den PERKEO Schrumpfbrennergeräten lassen sich sämtliche Durchmesser und Wandstärken von Schrumpfschläuchen schnell und problemlos schrumpfen. Die kräftige und dennoch weiche Flamme kann durch einen Luftschieber am Brenneinsatz reguliert werden, so dass jede Folie bedarfsgerecht geschrumpft wird.

Das PERKEO Sparautomatik-Griffstück arbeitet mit einer fest eingestellten Zündflamme und mit einer regulierbaren Arbeitsflamme. Erst durch Betätigen des Sparautomatik-Hebels öffnet sich sanft und kontrolliert das Gasventil für die Arbeitsflamme. Mit dem PERKEO Sparautomatik-Griffstück lässt sich kostbares Brenngas einsparen.

### Die PERKEO Schrumpfbrenneranlage besteht aus:

- Propanregler 2 bar
- 5 m Propan-Schlauch
- Sparautomatik-Griffstück mit Aufstellfuß und Haken
- 3 Schrumpfbrenner, Durchmesser 19 - 40 mm
- Gasanzünder
- 10-Maul-Geräteschlüssel
- Schlauchbruchsicherung
- Stahlblechkasten



### Technische Daten

Brenner:	①	②	③
Brennerkopf-Ø:	19 mm	25 mm	40 mm
Gasverbrauch bei 2 bar:	525 g/h	1.045 g/h	1.740 g/h
Leistung:	24334 KJ/h 6,76 KW	48436 KJ/h 13,45 KW	80649 KJ/h 22,39 KW

Die hier beschriebenen Schrumpfbrenner arbeiten mit Mitteldruck Propan, optimaler Betriebsdruck 2 bar.



PERKEO Fachhändler:

**PERKEO-WERK GMBH+CO.KG**

Talweg 5 D-71701 Schwieberdingen

Tel: +49 (0)7150-35043-0 Fax: +49 (0)7150-35043-40  
www.perkeo-werk.de perkeo@perkeo-werk.de

# Highlights aus dem PERKEO Sortiment:



Ein Gel für alle!

neu

## PERKEO Weichlöt-Flußmittel UNIGEL nach DIN-EN 29454.1 3.1.1.A

UNIGEL ist ein neuartiges Universal-Weichlöt-Flussmittel in Gelform zum Weichlöten von allen walzblanken Materialien (Kupfer-, Edelstahl- und Zinkblech etc.) außer Alu. UNIGEL wird in einem Behälter mit sehr großer Auflagefläche geliefert, so dass ein Umkippen des Lötbehälters nicht mehr möglich ist. Inhalt 320 ml. Ein Pinsel ist im Deckel integriert.



Das Original!

## Original PERKEO Propan-Weichlötanlage!

Wir garantieren Kosten und Zeitersparnis und damit einen effizienteren Arbeitseinsatz durch das Löten mit den optimal aufeinander abgestimmten PERKEO Einzelteilen! Natürlich kann man auch ohne Kleinflaschenregler löten, aber für eine kräftige Flamme muss das Gas vorher gesiebt/gereinigt werden. Das passiert im Regler. Wer jedoch weiterhin gerne in der Gasdüse herumbohrt anstatt zu löten, kann ja weiter ohne Regler arbeiten ...



Der große Bruder!

neu

## PERKEO Propan-Weichlötanlagen für 5 kg-Flaschen

Für große Baustellen-Einsätze bestens geeignet. Das neue Flaschengestell von PERKEO ist eine praktische Alternative zur Kleinflaschen-Weichlötanlage, da mit der großen Propanflasche stets genug Gas zum Löten vorrätig ist. Der LötKolben und der Schlauch können ordentlich am Gestell befestigt werden und „hängen“ nicht lose herum. Auch ohne Flasche und mit anmontiertem Stahlblechkasten erhältlich.



Zündung per Knopfdruck!

neu

## PERKEO Propan-PIEZO-WeichlötKolben

Ein gut ausbalanciertes Weichlötgerät mit Zündung per Knopfdruck und durchdachtem, sparsamen Brennkammersystem für sturmsicheres Löten. Die Bedienbarkeit mit nur einer Hand und der integrierte, drehbare Schlauchanschluss stellen weitere unschlagbare Produktvorteile für dieses moderne Lötgeräte dar. Die eingeschraubten Kupferstücke sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.



Im Handumdrehen voll!

neu

## PERKEO Propan-Umfüllstation

Mit dieser mobilen Anlage wird das Umfüllen von Propangas aus 5- oder 11-kg-Flaschen nicht mehr zum aufwändigen Kraft- und Jonglage-Akt – im Gegenteil – es wird kinderleicht! Die große Flasche wird einfach in den Ständer gestellt und erst durch das Schwenkprinzip auf den Kopf gedreht. Nun kann der Umfüllvorgang gesichert beginnen, und im Handumdrehen ist die Kleinflasche wieder voll!



Und, und, und ...

Abzweigstücke

Hart- und Weichlötanlagen

Schnellkupplungen

Löthilfsmittel

Druckminderer

Schläuche

Propan-Umfüllstutzen

Propan-Montageflaschenventile

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren PERKEO Qualitätsprodukten!